

Garant**Noże ze stałym kątem pochylenia 1,5°, prawe, Chwył / wielkość płytki L: 8/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	271995 8/11
GTIN	4045197954589
Klasa artykułu	21W

Opis

Noże ze stałym kątem pochylenia 1,5° 8/11 mm Szerokość funkcjonalna L₄: 8 mm
długość główki L₁: 17,5 mm
długość całkowita L: 136,4 mm
śruba mocująca do płytki do gwintów: 279810 4

Opis techniczny

długość całkowita L	136,4 mm
śruba mocująca do płytki do gwintów	279810 4
Wielkość chwytu	8 mm
pasuje do płytek o wielkości	11 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	8 mm
długość główki L ₁	17,5 mm
rodzaj zastosowania	prawe
norma	DIN 4984
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8

674248 TX8

Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów
wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659906 500