

HOLEX®**Zwornica śrubowa z kontrolą momentu obrotowego, rozstaw: 300 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	860100 300
GTIN	4008158014470
Klasa artykułu	82C

Opis**Wykonanie:**

Wysokiej jakości ramiona z żeliwa ciągliwego gruba, pryzmowa prowadnica stalowa, rowkowana, cynkowana galwanicznie. Lekkobieżne, czernione wrzeciono stalowe z gwintem trapezowym i ruchomą płytką dociskową. Błyskawiczne zamknięcie, pewne mocowanie. Do wielk. 400 z osłoną z tworzywa sztucznego na powierzchni dociskowej, **od wielk. 500 bez osłony**.

Norma:**DIN 5117**

przekrój prowadnicy: 32×10 mm

wysięg: 140 mm

Opis techniczny

Rozstaw	300 mm
wysięg	140 mm
przekrój prowadnicy	32×10 mm

