



## Klucze trzpieniowe, 6-kątne z kulką przytrzymującą, chromowane, 6 - kątne: 3 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	627128 3
GTIN	4045197954923
Klasa artykułu	61C

### Opis

#### Wykonanie:

**Końcówka ze sprężynującą kulką** ze stali o wysokiej jakości podtrzymuje śruby w każdym położeniu, nawet skośnym. Dzięki temu klucze te nadają się wszędzie tam, gdzie śruba ma być wkręcona w otwory poziome, skośne, pionowe górne i dolne, położone w trudno dostępnych miejscach lub w głębokich otworach nieprzelotowych.

#### Materiał:

Stal chrom.-wanadowa, hartowana w całości (ciągliwo-twarda), powierzchnia chromowana.  
materiał: Stal chrom-wanad, cała hartowana (wysoka udarność)  
długość ramion: 126×20 mm

### Opis techniczny

długość ramion	126×20 mm
materiał	Stal chrom-wanad, cała hartowana (wysoka udarność)
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak 6-kątny
funkcja przytrzymywania	Sprężysta kulka mocująca od. wielk. 3
końcówka sferyczna na ramieniu długim	tak
wersja długa	tak

