

Regały paletowe podstawowe, głębokości 1100 mm, wysokość: 4500 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	991211 4500
GTIN	4058255039258
Klasa artykułu	960

Opis**UWAGA: Możliwy wybór koloru****Wykonanie:**

Regał podstawowy, składający się z 2 ram, każda z 4 kotwami i z 2 lub 3 parami rygli. **Regał dostawny**, składający się z 1 ramy z 4 kotwami i z 2 lub 3 parami rygli. Dodatkowe półki zob. wyposażenie.

Rygle typu LNS 110×50×1,5.

Wymiar montażowy regału podstawowego: 2 872 mm.

Opis:**Wymiary montażowe:****długość całkowita regału:**

dla ram stojaków S610-M18 i S625-A18:

długość nominalna + liczba stojaków × 86 mm (w przypadku S610-M18)

długość nominalna + liczba stojaków × 110 mm (w przypadku S625-A18).

Powłoka lakiernicza:

Stojak zbliżony do RAL 5017, niebieski morski, poprzeczki zbliżone do RAL 2004,

pomarańczowy, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

- **w przypadku nierównych posadzek zalecamy stosowanie dodatkowych podkładek**
- **dostawa w częściach ze względów transportowych. Dostawa bez montażu**

- **uwzględnić co najmniej 100 mm odstęp ram stojaków od ścian albo elementów budynku, konieczny dla płyty stopy.**

Przy montażu rygli należy zwracać uwagę na to, aby stojaki **zewnątrzne wystawały co najmniej 500 mm poza ostatni poziom magazynowania**. W rzędzie regałów wystarczy występ 100 mm.

Wybór kolorów: RAL 5010, 2004

wymiar montażowy szerokości regału podstawowego: 2872 mm

szerokość półki: 2700 mm

Maksymalne obciążenie półki: 2580 kg

Obciążenie pola (3 pola każde z 3 parami żerdzi na pole): 9180 kg

profil ramy: S610-M18

Opis techniczny

liczba stojaków	2
wysokość	4500 mm
liczba stanowisk na palety w każdym polu	12
Maksymalne obciążenie półki	2580 kg
Obciążenie pola (3 pola każde z 3 parami żerdzi na pole)	9180 kg
montaż przez klienta	tak
konstrukcja regałów	regał podstawowy
typ słupka	LNS 100×50×1,5
głębokość	1100 mm
dostęp do regału	2-stronne
wymiar montażowy szerokości regału podstawowego	2872 mm
profil ramy	S610-M18
montaż wtykowy	tak
szerokość półki	2700 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	2580 kg
Uchwyt dla palet o nośności	860 kg
Regulacja wysokości co	50 mm
Wykonanie montażowe	Regały łączone wtykowo
Wybór kolorów	RAL 5010, 2004
Atrybut nazwy produktu	głębokości 1100 mm

Rodzaj produktu

Regał na palety

Akcesoria

Sworzeń zabezpieczający do rygli

991331

Kotew posadzkowa do ram regałów do palet

991470

Podkładki blaszane do ram regałów na palety, zestaw 3-
elementowy

991480