

**Regały paletowe dostawne, głębokości 1100 mm, wysokość: 5000 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	991206 5000
GTIN	4058255039203
Klasa artykułu	960

**Opis****UWAGA: Możliwy wybór koloru****Wykonanie:**

**Regał podstawowy**, składający się z 2 ram, każda z 4 kotwami i z 2 lub 3 parami rygli. **Regał dostawny**, składający się z 1 ramy z 4 kotwami i z 2 lub 3 parami rygli. Dodatkowe półki zob. wyposażenie.

**Rygle** typu LNS 100×50×1,5.

Wymiar montażowy regału dostawnego: 2 786 mm.

**Opis:****Wymiary montażowe:****długość całkowita regału:**

dla ram stojaków S610-M18 i S625-A18:

długość nominalna + liczba stojaków × 86 mm (w przypadku S610-M18)

długość nominalna + liczba stojaków × 110 mm (w przypadku S625-A18).

**Powłoka lakiernicza:**

Stojak zbliżony do RAL 5017, niebieski morski, poprzeczki zbliżone do RAL 2004,

pomarańczowy, **lakier proszkowy**.

**wskazówka:**

- **w przypadku nierównych posadzek zalecamy stosowanie dodatkowych podkładek**
- **dostawa w częściach ze względów transportowych. Dostawa bez montażu**

- **uwzględnić co najmniej 100 mm odstęp ram stojaków od ścian albo elementów budynku, konieczny dla płyty stopy.**

Przy montażu rygli należy zwracać uwagę na to, aby stojaki **zewnątrznie wystawały co najmniej 500 mm poza ostatni poziom magazynowania**. W rzędzie regałów wystarczy występ 100 mm.

Wybór kolorów: RAL 5010, 2004

wymiar montażowy szerokości regału dostawnego: 2786 mm

szerokość półki: 2700 mm

Maksymalne obciążenie półki: 1840 kg

Obciążenie pola (3 pola każde z 3 parami żerdzi na pole): 8650 kg

profil ramy: S610-M18

## Opis techniczny

głębokość	1100 mm
wymiar montażowy szerokości regału dostawnego	2786 mm
wysokość	5000 mm
montaż przez klienta	tak
montaż wtykowy	tak
konstrukcja regałów	regał dostawny
szerokość półki	2700 mm
typ słupka	LNS 100×50×1,5
liczba stojaków	1
Maksymalne obciążenie półki	1840 kg
dostęp do regału	2-stronne
liczba stanowisk na palety w każdym polu	12
profil ramy	S610-M18
Obciążenie pola (3 pola każde z 3 parami żerdzi na pole)	8650 kg
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	1840 kg
Uchwyt dla palet o nośności	613 kg
Regulacja wysokości co	50 mm
Wykonanie montażowe	Regały łączone wtykowo
Wybór kolorów	RAL 5010, 2004
Atrybut nazwy produktu	głębokości 1100 mm

Rodzaj produktu

Regał na palety

**Akcesoria**

Podkładki blaszane do ram regałów na palety, zestaw 3-elementowy

991480

Sworzeń zabezpieczający do rygli

991331

Kotew posadzkowa do ram regałów do palet

991470

Para rygli LNS 100×50 długość słupków 2700 mm

991337 2700