

Regały paletowe podstawowe, głębokości 1100 mm, wysokość: 3500 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	991211 3500
GTIN	4058255039234
Klasa artykułu	960

Opis**Wykonanie:**

Regał podstawowy, składający się z 2 ram, każda z 4 kotwami i z 2 lub 3 parami rygli. **Regał dostawny**, składający się z 1 ramy z 4 kotwami i z 2 lub 3 parami rygli. Dodatkowe półki zob. wyposażenie.

Rygle typu LNS 110×50×1,5.

Wymiar montażowy regału podstawowego: 2 872 mm.

Opis:**Wymiary montażowe:****długość całkowita regału:**

dla ram stojaków S610-M18 i S625-A18:

długość nominalna + liczba stojaków × 86 mm (w przypadku S610-M18)

długość nominalna + liczba stojaków × 110 mm (w przypadku S625-A18).

Powłoka lakiernicza:

Stojak zbliżony do RAL 5017, niebieski morski, poprzeczki zbliżone do RAL 2004, pomarańczowy, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

- w przypadku nierównych posadzek zalecamy stosowanie dodatkowych podkładek
- dostawa w częściach ze względów transportowych. Dostawa bez montażu
- uwzględnić co najmniej 100 mm odstęp ram stojaków od ścian albo elementów budynku, konieczny dla płyty stopy.

Przy montażu rygli należy zwracać uwagę na to, aby stojaki **zewnętrzne wystawały co najmniej 500 mm poza ostatni poziom magazynowania**. W rzędzie regałów wystarczy występ 100 mm.

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 2580 kg

Uchwyt dla palet o nośności: 860 kg

Regulacja wysokości co: 50 mm

Wykonanie montażowe: Regały łączone wtykowo

Wybór kolorów: RAL 5010, 2004

wymiar montażowy szerokości regału podstawowego: 2872 mm

szerokość półki: 2700 mm

Maksymalne obciążenie półki: 2580 kg

Feldlast (≥ 3 Felder mit je 2 Holmpaaren pro Feld): 9495 kg

profil ramy: S610-M18

Opis techniczny

liczba poziomów magazynowania	3
dostęp do regału	2-stronne
montaż wtykowy	tak
konstrukcja regałów	regał podstawowy
Maksymalne obciążenie półki	2580 kg
liczba stojaków	2
Feldlast (≥ 3 Felder mit je 2 Holmpaaren pro Feld)	9495 kg
liczba stanowisk na palety w każdym polu	9
wysokość	3500 mm
głębokość	1100 mm
typ słupka	LNS 100×50×1,5
wymiar montażowy szerokości regału podstawowego	2872 mm
profil ramy	S610-M18
montaż przez klienta	tak
szerokość półki	2700 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	2580 kg
Uchwyt dla palet o nośności	860 kg
Regulacja wysokości co	50 mm

Wykonanie montażowe	Regały łączone wtykowo
Wybór kolorów	RAL 5010, 2004
Atrybut nazwy produktu	głębokości 1100 mm