

**Regały paletowe dostawne, głębokości 1100 mm, wysokość: 4000 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	991216 4000
GTIN	4058255039302
Klasa artykułu	960

**Opis****UWAGA: Możliwy wybór koloru****Wykonanie:**

**Regał podstawowy**, składający się z 2 ram, każda z 4 kotwami i z 2 lub 3 parami rygli. **Regał dostawny**, składający się z 1 ramy z 4 kotwami i z 2 lub 3 parami rygli. Dodatkowe półki zob. wyposażenie.

**Rygle** typu LNS 110×50×1,5.

Wymiar montażowy regału dostawnego: 2 786 mm.

**Opis:****Wymiary montażowe:****długość całkowita regału:**

dla ram stojaków S610-M18 i S625-A18:

długość nominalna + liczba stojaków × 86 mm (w przypadku S610-M18)

długość nominalna + liczba stojaków × 110 mm (w przypadku S625-A18).

**Powłoka lakiernicza:**

Stojak zbliżony do RAL 5017, niebieski morski, poprzeczki zbliżone do RAL 2004,

pomarańczowy, **lakier proszkowy**.

**wskazówka:**

- **w przypadku nierównych posadzek zalecamy stosowanie dodatkowych podkładek**
- **dostawa w częściach ze względów transportowych. Dostawa bez montażu**

- **uwzględnić co najmniej 100 mm odstęp ram stojaków od ścian albo elementów budynku, konieczny dla płyty stopy.**

Przy montażu rygli należy zwracać uwagę na to, aby stojaki **zewnątrznie wystawały co najmniej 500 mm poza ostatni poziom magazynowania**. W rzędzie regałów wystarczy występ 100 mm.

Wybór kolorów: RAL 5010, 2004

wymiar montażowy szerokości regału dostawnego: 2786 mm

szerokość półki: 2700 mm

Maksymalne obciążenie półki: 2580 kg

Obciążenie pola (3 pola każde z 3 parami żerdzi na pole): 10250 kg

profil ramy: S610-M18

## Opis techniczny

typ słupka	LNS 100×50×1,5
wymiar montażowy szerokości regału dostawnego	2786 mm
głębokość	1100 mm
liczba stanowisk na palety w każdym polu	12
wysokość	4000 mm
liczba stojaków	1
szerokość półki	2700 mm
montaż wtykowy	tak
profil ramy	S610-M18
Maksymalne obciążenie półki	2580 kg
Obciążenie pola (3 pola każde z 3 parami żerdzi na pole)	10250 kg
konstrukcja regałów	regał dostawny
montaż przez klienta	tak
dostęp do regału	2-stronne
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	2580 kg
Uchwyt dla palet o nośności	860 kg
Regulacja wysokości co	50 mm
Wykonanie montażowe	Regały łączone wtykowo
Wybór kolorów	RAL 5010, 2004
Atrybut nazwy produktu	głębokości 1100 mm

Rodzaj produktu

Regał na palety

---

**Akcesoria**

Podkładki blaszane do ram regałów na palety, zestaw 3-elementowy

991480

Kotew posadzkowa do ram regałów do palet

991470

Sworzeń zabezpieczający do rygli

991331