

**Regały paletowe dostawne, głębokości 1100 mm, wysokość: 2500 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	991226 2500
GTIN	4058255039395
Klasa artykułu	960

**Opis****UWAGA: Możliwy wybór koloru****Wykonanie:**

**Regał podstawowy**, składający się z 2 ram, każda z 4 kotwami i z 2 lub 3 parami rygli. **Regał dostawny**, składający się z 1 ramy z 4 kotwami i z 2 lub 3 parami rygli. Dodatkowe półki zob. wyposażenie.

**Rygle** typ EGN 120×50×1,5.

Wymiar montażowy regału dostawnego: 2 786 mm.

**Opis:****Wymiary montażowe:****długość całkowita regału:**

dla ram stojaków S610-M18 i S625-A18:

długość nominalna + liczba stojaków × 86 mm (w przypadku S610-M18)

długość nominalna + liczba stojaków × 110 mm (w przypadku S625-A18).

**Powłoka lakiernicza:**

Stojak zbliżony do RAL 5017, niebieski morski, poprzeczki zbliżone do RAL 2004,

pomarańczowy, **lakier proszkowy**.

**wskazówka:**

- **w przypadku nierównych posadzek zalecamy stosowanie dodatkowych podkładek**
- **dostawa w częściach ze względów transportowych. Dostawa bez montażu**

- **uwzględnić co najmniej 100 mm odstęp ram stojaków od ścian albo elementów budynku, konieczny dla płyty stopy.**

Przy montażu rygli należy zwracać uwagę na to, aby stojaki **zewnątrznie wystawały co najmniej 500 mm poza ostatni poziom magazynowania**. W rzędzie regałów wystarczy występ 100 mm.

Wybór kolorów: RAL 5010, 2004

wymiar montażowy szerokości regału dostawnego: 2786 mm

szerokość półki: 2700 mm

Maksymalne obciążenie półki: 3250 kg

Feldlast ( $\geq 3$  Felder mit je 2 Holmpaaren pro Feld): 12040 kg

profil ramy: S610-M18

## Opis techniczny

konstrukcja regałów	regał dostawny
montaż przez klienta	tak
dostęp do regału	2-stronne
wysokość	2500 mm
typ słupka	EGN 120×50×1,5
liczba stojaków	1
szerokość półki	2700 mm
Maksymalne obciążenie półki	3250 kg
profil ramy	S610-M18
montaż wtykowy	tak
głębokość	1100 mm
Feldlast ( $\geq 3$ Felder mit je 2 Holmpaaren pro Feld)	12040 kg
wymiar montażowy szerokości regału dostawnego	2786 mm
liczba stanowisk na palety w każdym polu	9
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	3250 kg
Uchwyt dla palet o nośności	1083 kg
Regulacja wysokości co	50 mm
Wykonanie montażowe	Regały łączone wtykowo
Wybór kolorów	RAL 5010, 2004
Atrybut nazwy produktu	głębokości 1100 mm

Rodzaj produktu

Regał na palety

---

**Akcesoria**

Kotew posadzkowa do ram regałów do palet

991470

Sworzeń zabezpieczający do rygli

991331

Podkładki blaszane do ram regałów na palety, zestaw 3-elementowy

991480