

Regały paletowe podstawowe, głębokości 1100 mm, wysokość: 4500 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	991221 4500
GTIN	4058255039371
Klasa artykułu	960

Opis**Wykonanie:**

Regał podstawowy, składający się z 2 ram, każda z 4 kotwami i z 2 lub 3 parami rygli. **Regał dostawny**, składający się z 1 ramy z 4 kotwami i z 2 lub 3 parami rygli. Dodatkowe półki zob. wyposażenie.

Rygle typ EGN 120×50×1,5.

Wymiar montażowy regału podstawowego: 2 872 mm.

Opis:**Wymiary montażowe:****długość całkowita regału:**

dla ram stojaków S610-M18 i S625-A18:

długość nominalna + liczba stojaków × 86 mm (w przypadku S610-M18)

długość nominalna + liczba stojaków × 110 mm (w przypadku S625-A18).

Powłoka lakiernicza:

Stojak zbliżony do RAL 5017, niebieski morski, poprzeczki zbliżone do RAL 2004, pomarańczowy, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

- w przypadku nierównych posadzek zalecamy stosowanie dodatkowych podkładek
- dostawa w częściach ze względów transportowych. Dostawa bez montażu
- uwzględnić co najmniej 100 mm odstęp ram stojaków od ścian albo elementów budynku, konieczny dla płyty stopy.

Przy montażu rygli należy zwracać uwagę na to, aby stojaki **zewnętrzne wystawały co najmniej 500 mm poza ostatni poziom magazynowania**. W rzędzie regałów wystarczy występ 100 mm.

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 3250 kg

Uchwyt dla palet o nośności: 1083 kg

Regulacja wysokości co: 50 mm

Wykonanie montażowe: Regały łączone wtykowo

Wybór kolorów: RAL 5010, 2004

wymiar montażowy szerokości regału podstawowego: 2872 mm

szerokość półki: 2700 mm

Maksymalne obciążenie półki: 3250 kg

Obciążenie pola (3 pola każde z 3 parami żerdzi na pole): 9180 kg

profil ramy: S610-M18

Opis techniczny

liczba stojaków	2
typ słupka	EGN 120×50×1,5
konstrukcja regałów	regał podstawowy
Maksymalne obciążenie półki	3250 kg
liczba stanowisk na palety w każdym polu	12
Obciążenie pola (3 pola każde z 3 parami żerdzi na pole)	9180 kg
montaż przez klienta	tak
dostęp do regału	2-stronne
profil ramy	S610-M18
głębokość	1100 mm
liczba poziomów magazynowania	4
montaż wtykowy	tak
wysokość	4500 mm
wymiar montażowy szerokości regału podstawowego	2872 mm
szerokość półki	2700 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	3250 kg
Uchwyt dla palet o nośności	1083 kg
Regulacja wysokości co	50 mm

Wykonanie montażowe	Regały łączone wtykowo
Wybór kolorów	RAL 5010, 2004
Atrybut nazwy produktu	głębokości 1100 mm