

## Regał magazynowy na profile, podstawowy, wysokość: 3000mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	991488 3000
GTIN	4058255038176
Klasa artykułu	960

### Opis

#### Wykonanie:

Do przejrzystego magazynowania na stojąco lekkich i ciężkich materiałów długich, np. łat dachowych, rur elastycznych, listew, belek itp. Nadają się również doskonale do zastosowania w strefie samoobsługowej. Ewentualne zastosowanie ramion rozdzielczych umożliwia zmianę szerokości półek. Pochylenie 10°.

#### w dostawie::

2 ramy, 5 rygli, 4 podkładki, ze stopami, 8 kotew posadzkowych (bez ramion rozdzielczych).

#### Powłoka lakiernicza:

Stojak zbliżony do RAL 5017 niebieski morski, rygle RAL 2004, pomarańczowy, **lakier proszkowy.**

#### wskazówka:

- Na nierównym podłożu zalecamy dodatkowo podkładki nr 991481.
- Magazynowane towary mogą znajdować się maks. o 500 mm wyżej niż regał!
- Dostawa w stanie rozłożonym, dogodniejszym do przewozu. Dostawa bez montażu.
- Ramiona rozdzielcze nr 991490 wielk. 500 lub nr 991490 wielk. 750 należy zamawiać oddzielnie.

### Opis techniczny

bocznie przylegające obciążenia na ramię odłącznika	25 kg
profil ramy	S610-M18-U
wysokość	3000 mm
obciążenie pionowe (pole pojedyncze)	1135 kg
wymiar montażowy szerokości regału podstawowego	2872 mm
szerokość półki	2700 mm
Regulacja wysokości co	50 mm
Wybór kolorów	RAL 5010, 2004
Rodzaj produktu	Regał magazynowy na kształtowniki

---

## Akcesoria

Kotew posadzkowa do ram regałów do palet	991470
--	--------