

**Oprawki wielokrotne VDI, Ø chwytu d1: 40mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319185 40
GTIN	4045197955050
Klasa artykułu	32V

Opis**Wykonanie:**

- utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ± 2;
- wszystkie powierzchnie robocze szlifowane;
- z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

Norma:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Arkusz 2.

Opis techniczny

l_1	72 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 40
h_6	48 mm
h_2	34 mm
Ø chwytu dD_1	40 mm
h_1	25 mm
h_5	32,5 mm
b_2	42,5 mm

Karta danych

Szerokość chwytu b_3	20,5 mm
b_1	90 mm
Rodzaj produktu	Oprawki wielokrotne VDI