

**Oprawki wielokrotne VDI, Ø chwytu d1: 50mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319185 50
GTIN	4045197955067
Klasa artykułu	32V

**Opis****Wykonanie:**

- utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ± 2;
- wszystkie powierzchnie robocze szlifowane;
- z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

**Norma:**

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Arkusz 2.

**Opis techniczny**

Ø chwytu dD <sub>1</sub>	50 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 50
b <sub>1</sub>	105 mm
h <sub>5</sub>	35 mm
h <sub>1</sub>	32 mm
b <sub>2</sub>	50 mm
l <sub>1</sub>	85 mm
Szerokość chwytu b <sub>3</sub>	25,5 mm

## Karta danych

$h_2$	41 mm
$h_6$	60 mm
Rodzaj produktu	Oprawki wielokrotne VDI