

HOLEX®
Oprawki wielokrotne VDI, Ø chwytu d1: 30 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	319185 30
GTIN	4045197955043
Klasa artykułu	32V

Opis
Wykonanie:

- utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ± 2;
- wszystkie powierzchnie robocze szlifowane;
- z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

Norma:
DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.

 h₁: 20 mm

 h₂: 29 mm

 b₁: 76 mm

 b₂: 35 mm

 b₃: 17 mm

 h₅: 28 mm

Opis techniczny

b ₁	76 mm
l ₁	60 mm
h ₁	20 mm
h ₂	29 mm

h_5	28 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 30
b_3	17 mm
b_2	35 mm
\varnothing chwytu dD_1	30 mm
h_6	38 mm