

**HOLEX****Oprawki wielokrotne VDI do zastosowania w położeniu odwróconym, Ø chwytu d1: 30mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319190 30
GTIN	4045197955074
Klasa artykułu	32V

**Opis****Wykonanie:**

- utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ± 2;
- wszystkie powierzchnie robocze szlifowane;
- z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

**Norma:****DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.****Opis techniczny**

Szerokość chwytu $b_3$	17 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 30
Ø chwytu $dD_1$	30 mm
$h_6$	38 mm
$b_1$	76 mm
$h_2$	29 mm
$h_5$	28 mm

$h_1$	20 mm
$b_2$	35 mm
$l_1$	60 mm
Rodzaj produktu	Oprawki wielokrotne VDI