

HOLEX®

Oprawki wielokrotne VDI do zastosowania w położeniu odwróconym, Ø chwytu d1: 40 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	319190 40
GTIN	4045197955081
Klasa artykułu	32V

Opis

Wykonanie:

- utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ± 2;
- wszystkie powierzchnie robocze szlifowane;
- z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

Norma:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.

h₁: 25 mm

h₂: 34 mm

b₁: 90 mm

b₂: 42,5 mm

b₃: 20,5 mm

h₅: 32,5 mm

Opis techniczny

h ₁	25 mm
h ₆	48 mm
h ₂	34 mm

Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 40
b_3	20,5 mm
h_5	32,5 mm
\varnothing chwytu dD_1	40 mm
b_1	90 mm
l_1	72 mm
b_2	42,5 mm