

**HOLEX**

**Oprawki wielokrotne VDI do zastosowania w położeniu odwróconym, Ø chwytu d1: 50mm**



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	319190 50
GTIN	4045197955098
Klasa artykułu	32V

## Opis

### Wykonanie:

- utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ± 2;
- wszystkie powierzchnie robocze szlifowane;
- z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

### Norma:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.

## Opis techniczny

Szerokość chwytu $b_3$	25,5 mm
Ø chwytu $dD_1$	50 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 50
$b_2$	50 mm
$h_6$	60 mm
$h_5$	35 mm
$h_2$	41 mm

b <sub>1</sub>	105 mm
h <sub>1</sub>	32 mm
l <sub>1</sub>	85 mm
Rodzaj produktu	Oprawki wielokrotne VDI