


**Garant****WOEX 05T304 T, HB330, Typ: UNI**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	232635 UNI
GTIN	4045197955142
Klasa artykułu	21E

## Opis

**Pasuje do :**

GARANT Wiertła z płytkami skrawającymi nr 232298 / 2300 / 2302 / 2310.

Strategia skrawania: MTC

posuw f: 0,1 mm/obr.

## Opis techniczny

posuw f	0,1 mm/obr.
liczba wymian/ostrzy	3
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WOEX 05T304 T
Gatunek	HB330
Materiał ostrza	HM
Strategia skrawania	MTC
Rodzaj produktu	Wiercenie

## Dane użytkownika

	<b>przydatność</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>kod ISO</b>
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadają się	275 m/min	P
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadają się	275 m/min	P
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadają się	275 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadają się	165 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	nadają się warunkowo	165 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	nadają się warunkowo	80 m/min	S
uniw.	nadają się		
maksymalnie na mokro	nadają się		