



## Ściski śrubowe z żeliwa ciągliwego, rozstaw: 600mm



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 860100 600    |
| GTIN             | 4008158012049 |
| Klasa artykułu   | 82C           |

### Opis

#### Wykonanie:

Wysokiej jakości ramiona z żeliwa ciągliwego; gruba, pryzmowa prowadnica stalowa, rowkowana, cynkowana galwanicznie. Lekkobieżne, czernione wrzeciono stalowe z gwintem trapezowym i ruchomą płytką dociskową. Błyskawiczne zamknięcie, pewne mocowanie. **Bez osłony.**

#### Norma:

**DIN 5117**

### Opis techniczny

|                     |          |
|---------------------|----------|
| wysięg              | 120 mm   |
| Rozstaw             | 600 mm   |
| przekrój prowadnicy | 35x11 mm |
| Rodzaj produktu     | Zwornica |

