

HOLEX®
Zestaw kluczy nasadowych 1/2"-czterokątnych 12 szt., Typ: 6

Dane zamówienia

Numer katalogowy	637667 6
GTIN	4045197955937
Klasa artykułu	62A

Opis
Wykonanie:

Części napędowe / łączeniowe wg DIN 3122 / 3123; Wkładki kluczy nasadowych wg DIN 3124. Czworok.zew. / wew. wg **DIN 3120.**

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek sześciokątnych gs_profil_6kant-einsatz M6 – M16.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

w dostawie::

2 przedłużki: po 1 szt. nr 641020 wielk. 130; 255

Zestaw kluczy nasadowych 6-kątnych: 9 szt. nr 642220 wielk. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

1 grzechotka: nr 640220

Przechowywane w: Skrzynka z blachy stalowej

długość: 324 mm

szerokość: 153 mm

wysokość: 51 mm

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych: 10-24 mm

Opis techniczny

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych	10-24 mm

rozwartości kluczy	metryczny
liczba części	12
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 6-kątny
Opakowanie	Skrzynka z blachy stalowej
długość	324 mm
szerokość	153 mm
wysokość	51 mm