



Zestaw kluczy nasadowych, 3/8" czworokątne, calowe 28-elem., Liczba części: 28



Dane zamówienia

Numer katalogowy	630047 28
GTIN	4045197955975
Klasa artykułu	62A

Opis

Wykonanie:

Części napędowe i łączące wg DIN 3122/3123. Wszystkie części w walizkach z tworzywa sztucznego.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

w dostawie::

nasadki 12-kątne: 12 szt., zbliżone do nr. 637100

rozm. 1/4; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8 cala

Wkładki do kluczy trzpieniowych 6-kątnych, 12-kątne, długie: 9 szt. podobne do nr 637322 rozm. 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4 cala

Wkładki do kluczy nasadowych do świec 12-kąt.: 2 szt. zbliżone do nr 637329, wielk. 16; 20,8

Uchwyt poprzeczny: 1 szt. zbliżona do nr 635720, rozm. 200

przedłużki: 2 szt. podobne do nr 635420 rozm. 75; 250

przegub Cardana: 1 szt. podobne do nr 636220

grzechotka: 1 szt. podobne do nr 635090

Przechowywanie: walizka z tworzywa sztucznego.

wysokość: 84 mm

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8 cal

Zakres rozwartości kluczy nasadowych 12-kątnych: 1/4-7/8 cal

Opis techniczny

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 12-kątnych	1/4-7/8 cal
liczba części	28
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 12-kątny
Opakowanie	Pojemniki z tworzywa sztucznego
długość	350 mm
szerokość	302 mm
wysokość	84 mm
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe