



## Zwornica jednoręczna, rozstaw: 300 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	860250 300
GTIN	4008158030661
Klasa artykułu	83K

### Opis

#### Wykonanie:

Zwornice ze stali ulepszonej. Obudowa i dźwignia z poliamidu wzmocnianego włóknem szklanym. Kapturki ochronne z elastycznego tworzywa sztucznego chronią mocowany przedmiot. **Szybkie mocowanie** elementu **jedną ręką** dzięki dźwigni suwaka. Alternatywnie obsługa od strony **uchwyty z 2 rodzajów materiału** albo od strony szyny. **Mocny i pewny zacisk** (oraz łatwe zwalnianie) za pomocą wrzeczona z gwintem trapezowym, podobnie jak w zwornicach całostalowych. Ergonomiczny przycisk do łatwego przesuwania suwaka.

#### Zastosowanie:

<B>Uniwersalne</B>, przeznaczone do zastosowania szczególnie w sytuacjach, w których <B>wolna jest tylko jedna ręka</B>, np. przy mocowaniu listew, elementów profilowych, kabli, rur itp. Zwornica jest przydatna również <B>do prac nad głową i mocowania elementów spręży stych lub mocno poddających się naciskowi</B>.

przekrój prowadnicy: 19,5×9,5 mm

wysięg: 100 mm

### Opis techniczny

Rozstaw	300 mm
---------	--------

wysięg	100 mm
przekrój prowadnicy	19,5×9,5 mm