


HOLEX®**Lekkie zwornice śrubowe, rozstaw: 150 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	860200 150
GTIN	4008158004105
Klasa artykułu	82C

Opis**Wykonanie:**

Wysokiej jakości ramiona z żeliwa ciągliwego gruba, pryzmowa prowadnica stalowa, rowkowana, cynkowana galwanicznie. Lekkobieżne, czernione wrzeciono stalowe z gwintem trapezowym i ruchomą płytką dociskową. Błyskawiczne zamknięcie, pewne mocowanie. Do wielk. 400 z osłoną z tworzywa sztucznego na powierzchni dociskowej, **od wielk. 500 bez osłony**.

Norma:**DIN 5117**

przekrój prowadnicy: 15×5 mm

wysięg: 50 mm

Opis techniczny

Rozstaw	150 mm
przekrój prowadnicy	15×5 mm
wysięg	50 mm