

**Garant****Wysokowydajne frezy GARANT Power Q, z gwintem, Ø D / liczba ostrzy Z:  
18/2mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	212804 18/2
GTIN	4045197956040
Klasa artykułu	210

**Opis****Część zamienna:**

Zestaw śrub do płytek skrawających nr 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

**wskazówka:**

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT **211750, wielk. 1,2** z grotem nr **674252, wielk. 8IP**.

przy stosowaniu przedłużeń zawsze pracować z chłodzeniem wewnętrznym.

**Opis techniczny**

Długość rampingu dla $\alpha_{maks.}$	8,13 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
Ø D <sub>2</sub>	13 mm
gwint uchwyty M	M8
Ø ostrzy D <sub>c</sub>	18 mm
Kąt rampingu $\alpha_{maks.}$	2,82 stopni
Frez obiegowy Ø D <sub>maks.</sub>	34 mm
Liczba ostrzy Z	2
długość całkowita L <sub>ges</sub>	25 mm

Frez obiegowy $a_p$	0,3 mm
$\varnothing D_1$ h6	8,5 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	XOM.060310
Frez obiegowy $\varnothing D_{min.}$	28 mm
$\varnothing D_3$	10 mm
Seria	Power Q
wykonanie chwytu	z gwintem
Zastosowanie frezu	Wcinanie
Zastosowanie frezu	Frezowanie cyrkulacyjne
Zastosowanie frezu	Ramping
Strategia skrawania	HPC
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Głowice z gwintem (RD..10)

## Aksesoria

Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 1,2 Nm	211750 1,2
Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP
śruby mocujące 10 szt. Typ 1	219799 1