



Zwornica jednoręczna, rozstaw: 600 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	860250 600
GTIN	4008158030692
Klasa artykułu	83K

Opis

Wykonanie:

Zwornice ze stali ulepszonej. Obudowa i dźwignia z poliamidu wzmocnianego włóknem szklanym. Kapturki ochronne z elastycznego tworzywa sztucznego chronią mocowany przedmiot. **Szybkie mocowanie** elementu **jedną ręką** dzięki dźwigni suwaka. Alternatywnie obsługa od strony **uchwyty z 2 rodzajów materiału** albo od strony szyny. **Mocny i pewny zacisk** (oraz łatwe zwalnianie) za pomocą wrzeczona z gwintem trapezowym, podobnie jak w zwornicach całostalowych. Ergonomiczny przycisk do łatwego przesuwania suwaka.

Zastosowanie:

Uniwersalne, przeznaczone do zastosowania szczególnie w sytuacjach, w których wolna jest tylko jedna ręka, np. przy mocowaniu listew, elementów profilowych, kabli, rur itp. Zwornica jest przydatna również do prac nad głową i mocowania elementów spręży stych lub mocno poddających się naciskowi.

przekrój prowadnicy: 19,5×9,5 mm

wysięg: 100 mm

Opis techniczny

Rozstaw	600 mm
---------	--------

przekrój przewodnicy	19,5×9,5 mm
wysięg	100 mm