

HOLEX**Wiertła kręte CleverDrill długie HSS N, bez powłoki, Ø DC h8: 12 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	116050 12
GTIN	4045197956569
Klasa artykułu	12B

Opis**Wykonanie:**

HOLEX CleverDrill – stabilne wiertło do wszystkich zastosowań standardowych. Ulepszone zachowanie przy nawiercaniu dzięki szlifowi krzyżowemu. Grubość ziarna i gradacja ziarna normalne. Profil szlifowany. Powierzchnia: nakrętka spiralna z farbą brązową.

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:

długość rowków wiórowych (zob. tabela), krótsza o $1,5 \times \varnothing$ nominalna.

wskazówka:

Pasujące nawiertaki NC nr 112120, 112140 i 112170 z **kątem wierzchołkowym 142°** dla większej niezawodności procesu

chłodzenie wewnętrzne: nie

norma: DIN 340

Tolerancja \varnothing nominalnej: h8

kąt wierzchołkowy: 130 stopni

Liczba ostrzy Z: 2

zalecana maksymalna głębokość wiercenia L_2 : 116 mm

Długość rowków wiórowych L_c : 134 mm

długość całkowita L: 205 mm

\varnothing chwytu D_s : 12 mm

Opis techniczny

Długość rowków wiórowych L_c	134 mm
\varnothing chwytu D_s	12 mm
norma	DIN 340
Tolerancja \varnothing nominalnej	h8

długość całkowita L	205 mm
Ø nom. D _c	12 mm
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L ₂	116 mm
Liczba ostrzy Z	2
kąt wierzchołkowy	130 stopni
Seria	HOLEX CleverDrill
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS
typ	N
chwyt	Trzpień walcowy
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wiertła kręte