

**HOLEX****Wiertła kręte CleverDrill długie HSS N, bez powłoki, Ø DC h8: 6 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	116050 6
GTIN	4045197956385
Klasa artykułu	12B

**Opis****Wykonanie:**

**HOLEX CleverDrill** – stabilne wiertło do wszystkich zastosowań standardowych. Ulepszone zachowanie przy nawiercaniu dzięki szlifowi krzyżowemu. Grubość ziarna i gradacja ziarna normalne. Profil szlifowany. Powierzchnia: nakrętka spiralna z farbą brązową.

**Zalecenie:**

Maksymalna głębokość wiercenia:

długość rowków wiórowych (zob. tabela), krótsza o  $1,5 \times \varnothing$  nominalna.

**wskazówka:**

Pasujące nawiertaki NC nr 112120, 112140 i 112170 z **kątem wierzchołkowym 142°** dla większej niezawodności procesu

chłodzenie wewnętrzne: nie

norma: DIN 340

Tolerancja  $\varnothing$  nominalnej: h8

kąt wierzchołkowy: 130 stopni

Liczba ostrzy Z: 2

zalecana maksymalna głębokość wiercenia  $L_2$ : 82 mm

Długość rowków wiórowych  $L_c$ : 91 mm

długość całkowita L: 139 mm

$\varnothing$  chwytu  $D_s$ : 6 mm

**Opis techniczny**

norma	DIN 340
Tolerancja $\varnothing$ nominalnej	h8
zalecana maksymalna głębokość wiercenia $L_2$	82 mm
Długość rowków wiórowych $L_c$	91 mm

Ø chwytu D <sub>s</sub>	6 mm
długość całkowita L	139 mm
Ø nom. D <sub>c</sub>	6 mm
Liczba ostrzy Z	2
kąt wierzchołkowy	130 stopni
Seria	HOLEX CleverDrill
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
typ	N
chwyt	Trzpień walcowy
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wiertła kręte