

**Suwmiarka, pomiarowy: 3000 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	415195 3000
GTIN	4045197997302
Klasa artykułu	42A

Opis**Wykonanie:**

Noniusz chromowany na matowo, bezodblaskowy. Powierzchnie pomiarowe hartowane i szlifowane. **Długie szczęki do pomiaru dużych przedmiotów i średnic.** Z wkrętem ustalającym. Odsadzone i zaokrąglone końcówki szczęk do pomiarów wewnętrznych. Z dokładną regulacją.

wszystkie części: hartowana

norma: Norma zakładowa

przełączalny odczyt: mm / cale

Kalibracja: A1

odczyt: 0,05 mm

podziałka: 1/20 mm

granica błędu: 0,64 mm

długość szczęk: 200 mm

Ø odsadzenia do pomiarów wewnętrznych: 50 mm

masa: 19 kg

Opis techniczny

granica błędu	0,64 mm
Ø odsadzenia do pomiarów wewnętrznych	50 mm
odczyt	0,05 mm
podziałka	1/20 mm
długość szczęk	200 mm
masa	19 kg
zakres pomiarowy	0 - 3000 mm

przełączalny odczyt	mm / cale
Kalibracja	A1
norma	Norma zakładowa
podziałka noniusza mm/cale	tak
Technika pomiarowa	analogowe
materiał	Stal szlachetna, INOX
wszystkie części	hartowana
Rodzaj produktu	Suwmiarka warsztatowa

Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 3000 mm	011030 3000
Znakowanie opis laserowy Typ	018940