

**HOLEX®**
**Wykrawarki koronowe z płytkami HM płaskie, Ø: 45 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	118505 45
GTIN	4045197956835
Klasa artykułu	12C

**Opis**
**Wykonanie:**

**Korona i chwyt z 1 kawałka** (hartowane), co daje bardzo stabilny i dokładny ruch obrotowy. **Wąskie płytki skrawające z węglików spiekanych dodatnim kącie natarcia** i **dużym kącie przyłożenia** pozwalają uzyskać wys. wydajność przy małej sile skrawania. Wymienne wiertło prowadzące, chwyt z 3 płaszczyznami mocującymi. szerokość skrawania 1,9 mm dla wszystkich wielkości. Tolerancja Ø: + 0,15 / - 0,05 mm.

**Wymiar L: 11,8 mm.**

**Zastosowanie:**

Do zastosowania w maszynach stacjonarnych. Dobrze nadaje się do tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknami (GFK i CFK).

tylko do elementów płaskich o grubości maks. 5 mm.

Materiał ostrza

&nbsp;: HM

norma: Norma zakładowa

chwyt: Wał z 3 powierzchniami zaciskowymi

Ø chwytu: 10 mm

**Opis techniczny**

Ø chwytu	10 mm
Ø nomin.	45 mm
długość całkowita L <sub>ges</sub>	11,8 mm
wersja	płaskie
Materiał ostrza	HM

&amp;nbsp;

norma	Norma zakładowa
chwyt	Wał z 3 powierzchniami zaciskowymi
tolerancja $\varnothing$	-0,05 / 0,15 mm
pierścień barwny	bez