

**HOLEX®**
**Wykrawarki koronowe z płytkami HM płaskie, Ø: 48 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	118505 48
GTIN	4045197956859
Klasa artykułu	12C

**Opis**
**Wykonanie:**

**Korona i chwyt z 1 kawałka**(hartowane), co daje bardzo stabilny i dokładny ruch obrotowy.**Wąskie płytki skrawające z węglików spiekanych****o dodatnim kącie natarcia****i dużym kącie przyłożenia** pozwalają uzyskać wys. wydajność przy małej sile skrawania. Wymienne wiertło prowadzące, chwyt z 3 płaszczyznami mocującymi. szerokość skrawania 1,9 mm dla wszystkich wielkości. Tolerancja Ø: + 0,15 / – 0,05 mm.

**Wymiar L: 11,8 mm.**

**Zastosowanie:**

Do zastosowania w maszynach stacjonarnych. Dobrze nadaje się do tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknami (GFK i CFK).  
tylko do elementów płaskich o grubości maks.5 mm.

Materiał ostrza

&nbsp; HM

norma: Norma zakładowa

chwyt: Wał z 3 powierzchniami zaciskowymi

Ø chwytu: 10 mm

**Opis techniczny**

Ø nomin.	48 mm
Ø chwytu	10 mm
długość całkowita L <sub>ges</sub>	11,8 mm
wersja	płaskie
Materiał ostrza	HM

&amp;nbsp;

norma	Norma zakładowa
chwyt	Wał z 3 powierzchniami zaciskowymi
tolerancja Ø	–0,05 / 0,15 mm
pierścień barwny	bez