



## Samoniwelujący laser liniowo-krzyżowy, Typ: L2G



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	468481 L2G
GTIN	7640110697535
Klasa artykułu	47C

### Opis

#### Wykonanie:

Solidna i ergonomiczna obudowa z tworzywa sztucznego, zabezpieczona przed kurzem i bryzgami wody. Funkcja pulsacyjna z trybem energooszczędnym. **Bardzo długi czas pracy** do 44 h dzięki akumulatorowi litowo-jonowemu. Adapter magnetyczny można zamocować na każdej ścianie z elementami stalowymi. **Magnes pozwala na swobodne obracanie i łatwe zdejmowanie.** Blokada ukośnych projekcji i zabezpieczenie transportowe. **Zielone linie lasera zapewniają optymalną widoczność. Widoczność lepsza do 400% w porównaniu z czerwonym promieniem lasera.**

#### w dostawie::

W komplecie adapter, akumulator litowo-jonowy, ładowarka, zasobnik na baterie, tablica celownicza i walizka.

stopień ochrony IP: IP 54

granica błędu: 0,2 mm/m

klasa lasera: 2

Kolor lasera: zielone

zasięg: 35 m

zasięg z odbiornikiem: 80 m

zakres niwelowania:  $\pm 4$  stopni

## Opis techniczny

zakres niwelowania	±4 stopni
szerokość	60 mm
stopień ochrony IP	IP 54
granica błędu	0,2 mm/m
gwint do statywu	1/4 cal
zasięg	35 m
głębokość	100 mm
klasa lasera	2
zasięg z odbiornikiem	80 m
masa	530 g
wysokość	110 mm
Kolor lasera	zielone

## Akcesoria

Baterie alkaliczno-manganowe typ LR6	081556 LR6
--------------------------------------	------------