



## Zwornica śrubowa z kontrolą momentu obrotowego, rozstaw: 2000 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	860000 2000
GTIN	4008158011257
Klasa artykułu	83J

### Opis

#### Wykonanie:

Wysokiej jakości ramiona z żeliwa ciągliwego gruba, pryzmowa prowadnica stalowa, rowkowana, cynkowana galwanicznie. Lekkobieżne, czernione wrzeciono stalowe z gwintem trapezowym i ruchomą płytką dociskową. Błyskawiczne zamknięcie, pewne mocowanie. Do wielk. 400 z osłoną z tworzywa sztucznego na powierzchni dociskowej, **od wielk. 500 bez osłony**.  
ruchome ramię <B>z zabezpieczeniem anty poślizgowym</B> zapobiegającym niezamierzonemu zluzowaniu zwornicy. Ruchoma płytką dociskową, wymieniana bez użycia narzędzi, od wielk. 160.

#### Norma:

#### DIN 5117

przekrój prowadnicy: 35×11 mm

wysięg: 120 mm

### Opis techniczny

wysięg	120 mm
przekrój prowadnicy	35×11 mm
Rozstaw	2000 mm

---

**Akcesoria**

Nasadki typu Vario, para

862950

Podstawa kompletna do zwornic śrubowych typ 500

860060 500

Zestaw nakładek dociskowych 8-elem. Ø płytki naciskowej  
37 mm

860115 37