

HOLEX®**Zwornica śrubowa z kontrolą momentu obrotowego, rozstaw: 100 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 860100 100 |
| GTIN | 4008158004051 |
| Klasa artykułu | 82C |

Opis**Wykonanie:**

Wysokiej jakości ramiona z żeliwa ciągliwego gruba, pryzmowa prowadnica stalowa, rowkowana, cynkowana galwanicznie. Lekkobieżne, czernione wrzeciono stalowe z gwintem trapezowym i ruchomą płytką dociskową. Błyskawiczne zamknięcie, pewne mocowanie. Do wielk. 400 z osłoną z tworzywa sztucznego na powierzchni dociskowej, **od wielk. 500 bez osłony**.

Norma:**DIN 5117**

przekrój prowadnicy: 15×5 mm

wysięg: 50 mm

Opis techniczny

| | |
|---------------------|---------|
| Rozstaw | 100 mm |
| wysięg | 50 mm |
| przekrój prowadnicy | 15×5 mm |

