


HOLEX®**Lekkie zwornice śrubowe, rozstaw: 250 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 860200 250 |
| GTIN | 4008158006994 |
| Klasa artykułu | 82C |

Opis**Wykonanie:**

Wysokiej jakości ramiona z żeliwa ciągliwego gruba, pryzmowa prowadnica stalowa, rowkowana, cynkowana galwanicznie. Lekkobieżne, czernione wrzeciono stalowe z gwintem trapezowym i ruchomą płytką dociskową. Błyskawiczne zamknięcie, pewne mocowanie. Do wielk. 400 z osłoną z tworzywa sztucznego na powierzchni dociskowej, **od wielk. 500 bez osłony**.

Norma:**DIN 5117**

przekrój prowadnicy: 27×7 mm

wysięg: 100 mm

Opis techniczny

| | |
|---------------------|---------|
| wysięg | 100 mm |
| Rozstaw | 250 mm |
| przekrój prowadnicy | 27×7 mm |