


**Lekkie zwornice śrubowe z żeliwa ciągliwego, rozstaw: 300mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	860200 300
GTIN	4008158014487
Klasa artykułu	82C

Opis**Wykonanie:**

Wysokiej jakości ramiona z żeliwa ciągliwego; gruba, pryzmowa prowadnica stalowa, rowkowana, cynkowana galwanicznie. Lekkobieżne, czernione wrzeciono stalowe z gwintem trapezowym i ruchomą płytką dociskową. Błyskawiczne zamknięcie, pewne mocowanie. Z osłoną z tworzywa sztucznego na powierzchni dociskowej.

Norma:**DIN 5117****Opis techniczny**

przekrój prowadnicy	29×9 mm
wysięg	120 mm
Rozstaw	300 mm
Rodzaj produktu	Zwornica