

**Zamiatarka, oznaczenie producenta: SW250****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	078550 SW250
GTIN	5715492191987
Klasa artykułu	07C

Opis**Wykonanie:**

Zamiatarki ręczne ze szczotką boczną regulowaną bez użycia narzędzi i walcową szczotką główną zapewniającą optymalny wynik zamiatania również przy zmiennych właściwościach podłoża.

Napęd ręczny, **duży pojemnik, odporna na korozję rama zapewniająca długą trwałość** i składany uchwyt.

Nadają się do zastosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz.

Zastosowanie:

Do podłóg twardych jak i do wykładzin dywanowych. Nadaje się bardzo dobrze do zamiatania liści, suchych śmieci w małych ilościach, kapsli, papierosów itp.

w dostawie::

Zamiatarka ręczna, główna szczotka walcowa, szczotki boczne, z filtrem. Główny walec zamiatający i dwie miotły boczne.

pojemność zbiornika: 38 l

długość: 1470 mm

szerokość: 920 mm

wysokość: 1120 mm

teoretyczna wydajność powierzchniowa: 3680 m²/h

szerokość robocza ze szczotkami bocznymi: 920 mm

Opis techniczny

teoretyczna wydajność powierzchniowa	3680 m ² /h
pojemność zbiornika	38 l
długość	1470 mm
szerokość robocza ze szczotkami bocznymi	920 mm
szerokość	920 mm
oznaczenie producenta	SW250
masa	20 kg
wysokość	1120 mm