

HOLEX®**Zwornica śrubowa z kontrolą momentu obrotowego, rozstaw: 2500 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	860100 2500
GTIN	4008158011981
Klasa artykułu	82C

Opis**Wykonanie:**

Wysokiej jakości ramiona z żeliwa ciągliwego gruba, pryzmowa prowadnica stalowa, rowkowana, cynkowana galwanicznie. Lekkobieżne, czernione wrzeciono stalowe z gwintem trapezowym i ruchomą płytką dociskową. Błyskawiczne zamknięcie, pewne mocowanie. Do wielk. 400 z osłoną z tworzywa sztucznego na powierzchni dociskowej, **od wielk. 500 bez osłony**.

Norma:**DIN 5117**

przekrój prowadnicy: 35×11 mm

wysięg: 120 mm

Opis techniczny

wysięg	120 mm
przekrój prowadnicy	35×11 mm
Rozstaw	2500 mm

