

**Zamiatarka, oznaczenie producenta: SW200****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	078550 SW200
GTIN	5715492191963
Klasa artykułu	07C

Opis**Wykonanie:**

Zamiatarki ręczne ze szczotką boczną regulowaną bez użycia narzędzi i walcową szczotką główną zapewniającą optymalny wynik zamiatania również przy zmiennych właściwościach podłoża.

Napęd ręczny, **duży pojemnik, odporna na korozję rama zapewniająca długą trwałość** i składany uchwyt.

Nadają się do zastosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz.

Zastosowanie:

Do podłóg twardych jak i do wykładzin dywanowych. Nadaje się bardzo dobrze do zamiatania liści, suchych śmieci w małych ilościach, kapsli, papierosów itp.

w dostawie::

Zamiatarka ręczna, główna szczotka walcowa, szczotki boczne, z filtrem. Główny walec zamiatający i miotła boczna.

pojemność zbiornika: 38 l

długość: 1470 mm

szerokość: 850 mm

wysokość: 1120 mm

teoretyczna wydajność powierzchniowa: 2800 m²/h

szerokość robocza ze szczotkami bocznymi: 700 mm

Opis techniczny

masa	19,5 kg
długość	1470 mm
szerokość	850 mm
oznaczenie producenta	SW200
szerokość robocza ze szczotkami bocznymi	700 mm
pojemność zbiornika	38 l
wysokość	1120 mm
teoretyczna wydajność powierzchniowa	2800 m ² /h