

3M**Komfortowe okulary ochronne MAXIM™ Ballistic, Przyciemnianie szyb: CLEAR****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	096215 CLEAR
GTIN	4046719307876
Klasa artykułu	04M

Opis**Wykonanie:**

Lekkie okulary ochronne z nowego typu **solidną powłoką RAS** zapewniają pięciokrotnie większą odporność na zarysowania. Asferycznie wygięta szybka oferuje perfekcyjny, **pozbawiony zniekształceń widok 180°**. Dzięki krótkiemu, płaskiemu kabłąkowi okulary te **doskonale nadają się do zastosowania z innymi ŚOLI** ze względu na możliwość regulacji **dają się optymalnie dopasować do każdej głowy**.

Norma:

EN 166; EN 170

Característica del marco: Inclinación de estribo ajustable

Característica del marco: Longitud de estribo ajustable

Frame properties: Arm length adjustable

Frame properties: Arm inclination adjustable

Kehyksen tyyppi: Kaaren pituus säädettävä

Kehyksen tyyppi: Kaaren säde säädettävä

Powłoka szyby: odporny na działanie środków chemicznych

Ochrona przed promieniowaniem UV: Norma

materiał szkielek: poliwęglan

Oznaczenie szyb: 2C-1,2 3M 1 FT

Opis techniczny

Powłoka szyby	odporny na działanie środków chemicznych
materiał szkielek	poliwęglan

Oznaczenie szyb	2C-1,2 3M 1 FT
Ochrona przed promieniowaniem UV	Norma
Właściwość ramy	Pochylenie kabłąka regulowane
Właściwość ramy	Długość kabłąka regulowana
Rodzaj produktu	Okulary ochronne