

**Szczypce płasko-okrągłe, proste, chromowane, Długość całkowita: 200mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	713261 200
GTIN	3662424087325
Klasa artykułu	73R

**Opis****Wykonanie:**

Szczęki i przegub chromowane, uchwyt z nasadkami grubościennymi. Ułatwiająca pracę sprężyna rozwierająca z tworzywa sztucznego. Szczęki z ząbkowanym otworem, powierzchnie wewnętrzne szorstkie. Ostrza hartowane indukcyjnie, do twardego i miękkiego drutu.

**Zalety:**

Kompatybilny z urządzeniami zabezpieczającymi przed upadkiem SLS (Safety Lock System) do zabezpieczenia narzędzi przy pracach na dużej wysokości i do ochrony przed spadającymi narzędziami.

**Norma:**

**DIN ISO 5745**

**Opis techniczny**

długość całkowita	200 mm
długość szczęk	75 mm
Rodzaj produktu	Szczypce wielofunkcyjne