



Szybkowymienne uchwyty gwintownicze M3-M14, Ø chwytu d1: 40 mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 319445 40 |
| GTIN | 4045197959669 |
| Klasa artykułu | 32P |

Opis

Wykonanie:

- Elastyczna kompensacja długości.
- Łatwy przesuw dzięki tulejce osadzonej na łożysku.

Norma:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 und VDI 3425, Blatt 2.

Wyp. dodatkowe:

Wkładki szybkowymienne, zob. nr 335420-335620.

kompensacja długości przy nacisku: 7 mm

kompensacja długości przy odciąganiu: 7 mm

Ø zewnętrzna uchwyty D: 38 mm

Wysięg L: 55 mm

Kod kolorów dla chwytów VDI: VDI 40

Opis techniczny

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Ø chwytu dD ₁ | 20 mm |
| Kod kolorów dla chwytów VDI | VDI 40 |
| kompensacja długości przy nacisku | 7 mm |
| kompensacja długości przy odciąganiu | 7 mm |
| Ø zewnętrzna uchwyty D | 38 mm |
| Wysięg L | 55 mm |

