



Szybkowymienne uchwyty gwintownicze M3-M14, Ø chwytu d1: 20 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	319445 20
GTIN	4045197959645
Klasa artykułu	32P

Opis

Wykonanie:

- Elastyczna kompensacja długości.
- Łatwy przesuw dzięki tulejce osadzonej na łożysku.

Norma:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 und VDI 3425, Blatt 2.

Wyp. dodatkowe:

Wkładki szybkowymienne, zob. nr 335420-335620.

kompensacja długości przy nacisku: 7 mm

kompensacja długości przy odciąganiu: 7 mm

Ø zewnętrzna uchwyty D: 38 mm

Wysięg L: 55 mm

Kod kolorów dla chwytów VDI: VDI 20

Opis techniczny

Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 20
Ø chwytu dD ₁	20 mm
kompensacja długości przy nacisku	7 mm
kompensacja długości przy odciąganiu	7 mm
Ø zewnętrzna uchwyty D	38 mm
Wysięg L	55 mm

