



## Szybkowymienne uchwyty gwintownicze M5-M22, Ø chwytu d1: 40 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	319447 40
GTIN	4045197959683
Klasa artykułu	32P

### Opis

#### Wykonanie:

- Elastyczna kompensacja długości.
- Łatwy przesuw dzięki tulejce osadzonej na łożysku.

#### Norma:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 und VDI 3425, Blatt 2.

#### Wyp. dodatkowe:

**Wkładki szybkowymienne**, zob. nr 335420-335620.

kompensacja długości przy nacisku: 12 mm

kompensacja długości przy odciąganiu: 12 mm

Ø zewnętrzna uchwyty D: 54 mm

Wysięg L: 86 mm

Kod kolorów dla chwytów VDI: VDI 40

### Opis techniczny

Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 40
Ø chwytu dD <sub>1</sub>	30 mm
kompensacja długości przy nacisku	12 mm
kompensacja długości przy odciąganiu	12 mm
Ø zewnętrzna uchwyty D	54 mm
Wysięg L	86 mm

