

3M**Okulary ochronne o pełnym polu widzenia 2890SA, cieniowanie szkielek: CLEAR****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	096541 CLEAR
GTIN	4046719302109
Klasa artykułu	04M

Opis**Wykonanie:**

Klasyczne okulary pełne o wąskim, komfortowym kształcie. Optymalne dopasowanie dzięki **regulowanej na długość opasce nagłownejz ruchomymi przegubami**. Szybka ma powłokę **chroniącą przed zarysowaniami i parowaniem**. Dodatkowa **ochrona przed gazami** i drobnym pyłem. Dzięki szybce octanowej odporne na działanie chemikaliów.

Zastosowanie:

Przemysł chemiczny i farmaceutyczny.

Norma:

EN 166; EN 170

wersja: Okulary nakładane

Powłoka szyby: odporny na działanie środków chemicznych

Powłoka szyby: odporność na zadrapania

Ochrona przed promieniowaniem UV: Norma

materiał szkielek: octan

Oznaczenie szyb: 2C-1,2 3M 1 NFT

Opis techniczny

Ochrona przed promieniowaniem UV	Norma
materiał szkielek	octan
Oznaczenie szyb	2C-1,2 3M 1 NFT

Powłoka szyby	odporny na działanie środków chemicznych
Powłoka szyby	odporność na zadrapania
Seria	2890SA
Oznaczenie ramy	3M EN166 3 4 BT CE
Właściwość ramy	gazoszczelne
wersja	Okulary nakładane
Rodzaj produktu	Okulary ochronne panoramiczne