

**HOLEX****Bezodrzutowe młotki z miękkim bijakiem, pokryte tworzywem sztucznym, Ø obucha: 35 mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	755260 35
GTIN	4045197959713
Klasa artykułu	72D

## Opis

### Wykonanie:

Korpus młotka stalowy, odrzut tłumiony dzięki stalowym kulkom. Młotek całkowicie pokryty tworzywem sztucznym. Odporność na temperaturę w zakresie od – 20 bis 90°C.

długość główki L<sub>1</sub>: 90 mm

długość całkowita: 290 mm

masa: 0,45 kg

## Opis techniczny

Ø obucha	35 mm
Materiał trzonka	Stal.
długość całkowita	290 mm
długość główki L <sub>1</sub>	90 mm
materiał obudowy	Stal.
masa	0,45 kg
materiał wkładki	powlekane tworzywem sztucznym

