

Garant**Przecinaki eco, neutralne, wysokość miecza h5 / szerokość skrawania W:
19/2mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273866 19/2
GTIN	4045197959799
Klasa artykułu	21W

Opis**Wykonanie:**

Z chłodzeniem eco skierowanym bezpośrednio na ostrze i dodatkowym chłodzeniem powierzchni przyłożenia.

Zastosowanie:

Do głębokich rowków i przecinania dużych średnic.

Pasuje do:

Uchwyty nr 274093 lub uchwyty VDI nr 319132 – 319133.

Część zamienna:

Zaślepka nr 279828 1.

Ważne:

Klucz montażowy nr 27 9920 należy zamawiać oddzielnie.

wskazówka:

Od głębokości wcinania 19,5 mm (do szerokości skrawania 3 mm) lub od głębokości wcinania 24,5 mm (od szerokości skrawania 4 mm) drugie ostrze ma kontakt z obrabianym elementem. Może przy tym dojść do tworzenia się rowków. W razie potrzeby stosować jednoostrzowe płytki skrawające nr 273656 – 273670. Zestaw składa się z 2 oprawek mieczowych, po jednym gnieździe płytki każda.

Opis techniczny

wysokość przecinaka h ₅	19 mm
wysokość h ₁	15,7 mm
Szerokość skrawania W	2 mm
do maks. Ø obrabianego przedmiotu	40 mm

Seria	Eco
długość całkowita L	96 mm
rodzaj zastosowania	neutralne
chłodzenie wewnętrzne	tak
możliwość wcinania osiowego	nie
Rodzaj produktu	Przecinaki