



## Latarka kieszonkowa LED-EX z bateriami, Typ: 4AARFL



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	081521 4AARFL
GTIN	032705146035
Klasa artykułu	08C

### Opis

#### Wykonanie:

Latarka kieszonkowa z ochroną przeciwwybuchową, przetestowana zgodnie z aktualnymi wytycznymi ATEX.

**Wydajne lampy LED** odporne na wstrząsy, pyło- i wodoszczelne.

**Z reflektorem w technologii LED. Lampa ręczna i nahełmowa LED ze specjalną technologią ochronną.** Gładka, szeroka wiązka środkowa. Dzięki zastosowaniu opatentowanego systemu optycznego idealnie nadaje się do oświetlania szerokich obszarów roboczych. Odporna na korozję. Przełącznik tylny. Łatwe mocowanie do hełmu roboczego i ochronnego za pomocą uchwyty na kasku.

#### Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

### Opis techniczny

kolor obudowy	żółte
typ baterii	Mignon, AA
stopień ochrony IP	IP 67
Ø główki	35 mm
Liczba dołączonych baterii	4
strefa wg ATEX	Strefa 0
strefa wg ATEX	strefa 20

czas świecenia	5,5 h
Strumień światła	225 lm
masa	158 g
długość całkowita	158 mm
Właściwości urządzenia	Nadaje się do obszarów EX
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Rodzaj produktu	Latarka

## Akcesoria

Baterie alkaliczno-manganowe typ LR6	081552 LR6
Baterie alkaliczno-manganowe typ LR6	081554 LR6
Baterie alkaliczno-manganowe typ LR6	081553 LR6
Baterie alkaliczno-manganowe typ LR6	081551 LR6
Baterie litowo-metalowe wielkość międzynarodowa LR6	081559 LR6
Baterie alkaliczno-manganowe wielkość międzynarodowa LR6	081561 LR6