

Weidmüller **Dwubiegunowe próbniki napięcia, Typ: COMBIPRO****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	473201 COMBIPRO
GTIN	4032248405749
Klasa artykułu	47A

Opis**Wykonanie:**

Dwubiegunowe próbniki napięcia o ergonomicznym kształcie, w wodoszczelnej obudowie z tworzywa sztucznego, odpornej na uderzenia i pęknięcia, z dwiema końcówkami kontrolnymi z uchwytem magnetycznym, przystosowanymi również do obsługi jednoręcznej.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Zastosowanie:

Do profesjonalnych, wielostopniowych pomiarów napięcia, biegunowości i ciągłości obwodów.

Norma:

IEC / DIN EN 61243-3; VDE 0682-401

w dostawie::

W komplecie 2 baterie 081561, wielk. LR3, grubsze końcówki pomiarowe (nakręcane), izolowane nasadki.

stopień ochrony IP: IP 65

Kalibracja: I1

zakres wskazań napięcia AC: 6 - 690 V

zakres wskazań napięcia DC: 6 - 690 V

wskaźnik: LED

kontrola kierunku pola wirującego: tak

kontrola biegunowości: tak
kontrola ciągłości obwodu: optyczna / akustyczna

Opis techniczny

podświetlenie miejsca pomiaru	tak
kategoria przepięcia	CAT III 690 V; CAT IV 600 V
kontrola kierunku pola wirującego	tak
Kalibracja	I1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081551 LR3
kontrola ciągłości obwodu	optyczna / akustyczna
stopień ochrony IP	IP 65
prąd kontrolny wyłącznika ochronnego różnicowego FI/ RCD	tak
Liczba dołączonych baterii	2
kontrola biegunowości	tak
zakres wskazań napięcia DC	6 - 690 V
zakres wskazań napięcia AC	6 - 690 V
wskaźnik	LED
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
zasilanie bat.	2x 081561 LR3
Rodzaj produktu	Dwubiegunowe próbniki napięcia

Usługi

Kalibracja próbników napięcia	017870
Znakowanie opis laserowy Typ	018940

Akcesoria

Baterie alkaliczno-manganowe typ LR3	081556 LR3
Baterie alkaliczno-manganowe wielkość międzynarodowa LR3	081561 LR3

