



Dwubiegunowe próbniki napięcia, Typ: DIGIPRO



Dane zamówienia

Numer katalogowy	473201 DIGIPRO
GTIN	4032248405756
Klasa artykułu	47A

Opis

Wykonanie:

Dwubiegunowe próbniki napięcia o ergonomicznym kształcie, w wodoszczelnej obudowie z tworzywa sztucznego, odpornej na uderzenia i pęknięcia, z dwiema końcówkami kontrolnymi z uchwytem magnetycznym, przystosowanymi również do obsługi jednoręcznej. Próbnik napięcia AC z pomiarem wartości skutecznej True RMS. Test diod.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Zastosowanie:

Do profesjonalnych, wielostopniowych pomiarów napięcia, biegunowości i ciągłości obwodów.

Norma:

IEC / DIN EN 61243-3; VDE 0682-401

w dostawie::

W komplecie 2 baterie 081561, wielk. LR3, grubsze końcówki pomiarowe (nakręcane), izolowane nasadki.

Opis techniczny

wskaźnik	cyfrowe LCD
----------	-------------

Karta danych

zakres wskazań napięcia DC	1 - 1500 V
kontrola kierunku pola wirującego	tak
oporność	0 - 1,99 kΩ
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081551 LR3
stopień ochrony IP	IP 65
zakres wskazań napięcia AC	1 - 1000 V
kategoria przepięcia	CAT III 1 000 V; CAT IV 600 V
prąd kontrolny wyłącznika ochronnego różnicowego FI/ RCD	tak
oznaczenie producenta	VT Digi Pro
kontrola biegunowości	tak
Kalibracja	I1
Liczba dołączonych baterii	2
kontrola ciągłości obwodu	optyczna / akustyczna
przycisk zatrzymania wyniku	tak
podświetlenie miejsca pomiaru	tak
pomiar częstotliwości	1 - 950 Hz
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
zasilanie bat.	2× 081561 LR3
pojemność	0,05 - 1999 µF
Rodzaj produktu	Próbniki napięcia

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/473201-DIGIPRO>