



Lampy warsztatowe/maszynowe, Typ: 6WDUO Typ



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081321 6WDUO
GTIN	2050001945938
Klasa artykułu	08C

Opis

Wykonanie:

Lampy warsztatowe diodowe (LED), aluminium czarne wraz z przełącznikiem kołyskowym. Podgumowane taśmą, wraz z gniazdem magnetycznym. Lampy warsztatowe LED 2 × 6 Watt, głowica lampy z dwoma modułami oświetleniowymi obracanymi o 360°.

Norma:

Lampy warsztatowe LED 2 × 6 Watt, głowica lampy z dwoma modułami oświetleniowymi obracanymi o 360°.

Funkcja:

IP63: Ochrona przed mgłą wodną pod kątem do 60° względem normalnego położenia roboczego i ochrona przed wnikaniem pyłu (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

wskazówka:

Oprócz cokołu magnetycznego dostępne są również na zamówienie: zacisk śrubowy, uchwyt ścienny, podpora stołu oraz stopa.

stopień ochrony IP: IP 63

wydajność świetlna: 6 W

wydajność świetlna: 6 W

Strumień światła: 1200 lm

wys. całkowita: 510 mm

Ø podstawy magnetycznej: 50 mm

Opis techniczny

stopień ochrony IP	IP 63
Ø podstawy magnetycznej	50 mm
Strumień światła	1200 lm
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Wymienne źródło światła	nie
wydajność świetlna	6 W
wydajność świetlna	6 W
napięcie znamionowe	250 V
wys. całkowita	510 mm
Rodzaj produktu	Wodoszczelna lampa stanowiska pracy