



Latarki kieszonkowe, diodowe (LED), Typ: P7



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081485 P7
GTIN	4058205009898
Klasa artykułu	04B

Opis

Wykonanie:

Linia latarek High Performance firmy LED LENSER do uniwersalnego zastosowania. Wytrzymuje upadek z wysokości 1 m.

Firmy LED LENSER zalicza się do liderów technologicznych w zakresie latarek kieszonkowych LED. Mają **obudowy aluminiowe zapewniające szczelność przed bryzgami wody**, wszystkie styki są złożone, awysokiej jakości soczewki skupiają nierozpraszające światło w sposób jednorodny. We wszystkich latarkach wysokiej klasy zamontowano opatentowany system **Advanced Fokus**.

- **Advanced Focus System (AFS)**

Advanced Focus System stanowi połączenie soczewki i reflektora, co potęguje zalety obu systemów. Rezultatem jest doskonale zsynchronizowanie wiązek światła w jeden strumień, jak również w dużym stopniu jednolity stożek świetlny w trybie nieogniskowania. Dzięki temu AFS jest jednym z najlepszych na świecie systemów ogniskowania dla latarek LED.

- **Rapid Focus**

Konwencjonalne układy ogniskowania z mechaniką kręcenia zwykle wymagają obsługi oburęcznej. Natomiast system Rapid Focus umożliwia szybką regulację stożka świetlnego jedną ręką.

Funkcja:

IPX4: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków, jednakowoż brak ochrony przed ciałami obcymi lub dotknięciem.

w dostawie::

W komplecie bateria nr 081557 LR3.

Opis techniczny

masa	175 g
Liczba dołączonych baterii	4
oznaczenie producenta	P7
Advanced Focus System (AFS)	tak
Ø główki	37 mm
Strumień światła	450 lm
stopień ochrony IP	IP X4
strumień światła, stopień 2	40 lm
czas świecenia	25 h
torba na pasek w zakresie dostawy	tak
Rapid Focus	tak
czas świecenia na stopniu 2	25 h
długość całkowita	130 mm
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
wielkość międzynarodowa	LR3
Rodzaj produktu	Latarka